

# ARTURO

by HISLE



HISLE.FR

# ARTURO

LAMPE SANS FIL  
CORDLESS LAMP

**Classique par son élégance, contemporaine par sa fonctionnalité... la lampe Arturo est intemporelle.**

**Son abat-jour invite au partage d'une atmosphère chaleureuse.**

**Une lumière à 360°, diffuse et efficace, signature de la technologie HISLE.**

Classic by its elegance, contemporary by its functionality... the Arturo is a timeless lamp. Its lampshade invites to share a warm atmosphere.

A 360° light, diffused and efficient, signature of HISLE technology.



ARTURO  
BOIS FONCÉ ET ABAT-JOUR PLISSÉ  
/ DARK WOOD AND PLEATED LAMP SHADE



ARTU-WL11FV  
BOIS FONCÉ /  
DARK WOOD  
LISSE / SIMPLE



ARTU-WL11S2  
ARGENT FUMÉ /  
SMOKE SILVER  
LISSE / SIMPLE



ARTU-WL11A2  
ARGENT / SILVER  
LISSE / SIMPLE



ARTU-WL11Z2  
BRONZE / BRONZE  
LISSE / SIMPLE



ARTU-WL11T2  
TITANE / TITANIUM  
LISSE / SIMPLE



ARTU-WP11FV  
BOIS FONCÉ /  
DARK WOOD  
PLISSÉ / PLEATED



ARTU-WP11S2  
ARGENT FUMÉ /  
SMOKE SILVER  
PLISSÉ / PLEATED





ARTU-WP11A2  
ARGENT / SILVER  
PLISSÉ / PLEATED



ARTU-WP11Z2  
BRONZE / BRONZE  
PLISSÉ / PLEATED



ARTU-WP11T2  
TITANE / TITANIUM  
PLISSÉ / PLEATED



Lampe rechargeable avec interrupteur tactile.  
Disponible en 10 finitions.  
Rechargeable lamp with tactile switch.  
Available in 10 finishes.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Matériau :** Socle en bois ou aluminium, tige aluminium

Abat-jour PETG

**Finitions :** Socle : Bois foncé vernis mat, ou aluminium anodisé argent fumé, argent, bronze ou titane

Abat-jour : lisse ou plissé

**Dimensions :** H. 31 cm, base Ø 13 cm

Abat-jour : H. 9 cm, base Ø 12 ou 13 cm, haut Ø 9 cm

**Poids :**

Bois : 420 g

Aluminium : 750 g

**LED :** 2,8 W

**Photométrie :** 2650°K blanc chaud / 215Lm / IRC > 90

**Batterie :** Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

**Intensité :** 5 variations disponibles en effleurant l'interrupteur tactile sur la base de la lampe

**Autonomie :** De 5 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Chargeur USB-C sur alimentation 5V (fourni), proposé avec prise EU, UK, US, AU, CN ou JP

**Option :** Chargeur multiple pour rechargement simultané de 5 lampes

**Certifications et conformité :**

Luminaire : CB CE IP31

Chargeur : CB CE

Spécifications sujettes à modification sans préavis

**Material:** Wooden or aluminium base, aluminium rod  
PETG lampshade

**Finishes:** Base: Dark wood matte vanish, or anodized aluminium in smoke silver, silver, bronze or titanium

Lampshade: simple or pleated

**Dimensions:** H. 31 cm, base Ø 13 cm

Lampshade: H. 9 cm, base Ø 12 or 13 cm, top Ø 9 cm

**Weight:**

Wood: 420 g

Aluminum: 750 g

**LED:** 2.8 W

**Photometry:** 2650°K warm white / 215Lm / CRI > 90

**Battery:** Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles

Rechargeable and replaceable

**Intensity:** 5 variations available by touching the sensitive switch on the base of the lamp

**Autonomy:** From 5 to 45h according to selected intensity

Recharge: Duration 4h. USB-C charger on 5V power supply (supplied), offered with EU, UK, US, AU, CN or JP plug

**Option:** Multiple charger for simultaneous recharging of 5 lamps

**Certifications and compliance:**

Lighting: CB CE IP31

Charger: CB CE

Specifications subject to change without notice

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE  
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,  
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED  
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE  
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

## GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passé la période de garantie toute réparation devra être aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**HISLE**  
27-29 RUE THIERS  
56000 VANNES - FRANCE  
+33 (0)2 30 85 96 15  
HISLE@HISLE.FR

**PENSÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE  
DESIGNED AND MADE IN FRANCE**

2023

HISLE.FR

Conception: badandpartners.com / © Photos: Benoit Teillet

# ARTURO by HISLE

## PRÉCAUTIONS ET MODE D'EMPLOI / PRECAUTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE

### INTERRUPTEUR TACTILE TACTILE SWITCH

Arrêt possible par  
un appui long  
Can be stopped  
by long press




### INTENSITÉS ET AUTONOMIE INTENSITY AND AUTONOMY

Autonomie en veille : > 1 mois  
Standby autonomy: > 1 month

En cas d'inutilisation prolongée de la  
lampe, HISLE recommande de la recharger  
au moins une fois par mois pour assurer  
une meilleure durée de vie à la batterie.

Charge your lamp at least once a month  
even if you don't use it, as it helps to  
extend the lamp's battery life.



### TEMPS DE CHARGE CHARGING TIME



Charge complète : 4h  
Full charge: 4h



### GARANTIE WARRANTY

HISLE prend en charge la réparation de la  
lampe dans les 3 ans à compter de la date  
d'achat et le remplacement de toute batterie  
défectueuse pendant un 1an. Passé la période  
de garantie toute réparation sera aux frais du  
client.

HISLE supports the repair of the lamp within  
3 years from the date of purchase and the  
replacement of any defective battery within 1  
year. After the warranty period, any repairs will  
be at the customer's expense.


### L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE, TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.

Notre service client, 100% HISLE, est à votre écoute  
pour tout conseil d'utilisation, besoin de révision ou  
de réparation des lampes, y compris après la durée  
de garantie.

### CHARGEURS CHARGERS


Pour une utilisation  
optimale, HISLE  
recommande d'utiliser  
le chargeur et le câble  
fourni avec la lampe, et  
de recharger la lampe  
après chaque utilisation  
sans attendre son  
déchargement complet.

For an optimal use, HISLE  
recommends using the  
charger and cable supplied  
with the lamp, and recharging  
the lamp after each  
use without waiting for  
complete discharge.



110-240V

Simple / Single



110-240V

Jusqu'à 5 lampes  
Up to 5 lamps



### ENTRETIEN / NETTOYAGE MAINTENANCE / CLEANING

Nettoyer avec un chiffon  
doux légèrement humidifié  
d'eau savonneuse.  
Clean with a soft cloth lightly  
moistened with soapy water.



### MANIPULER AVEC PRÉCAUTION HANDLE WITH CARE



### ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE AND BEAUTIFUL LIGHT.

HISLE has a dedicated customer service to assist you  
on the use, maintenance and repair of the lamps, even  
after the warranty period.

HISLE  
27-29 RUE THIERS  
56000 VANNES - FRANCE  
+33 (0)2 30 85 96 15  
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

FABRIQUÉ EN FRANCE  
MADE IN FRANCE

2023