

ARTURO

ÉDITION H.ISLE

DESIGN HERVÉ ISLE DE BEAUCHAINE



HISLE.FR

ARTURO

LAMPE DE TABLE SANS FIL


CORDLESS TABLE LAMP

Classique par son élégance, contemporaine par sa fonctionnalité, la lampe ARTURO est une pièce intemporelle qui s'intègre avec grâce dans tous les intérieurs. Son abat-jour généreux invite à créer une atmosphère chaleureuse, propice aux échanges et à la convivialité.

ARTURO diffuse une lumière douce et variable qui souligne les volumes et textures de votre espace.

Classic in its elegance, contemporary in its functionality, the ARTURO lamp is a timeless piece that fits gracefully into any interior. Its generous lampshade creates a warm, inviting atmosphere, perfect for conversation and conviviality.

ARTURO provides soft, adaptable light that highlights the volumes and textures of your space.





BRONZE / BRONZE



ARGENT / SILVER



ARGENT FUMÉ / SMOKED SILVER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Socle et tige en aluminium anodisé
Abat-jour PETG
Finitions : Bronze, Argent, Argent fumé
Abat-jour plissé
Dimensions : H. 31 cm, base Ø 13 cm
Abat-jour : H. 9 cm, base Ø 13 cm, haut Ø 9 cm
Poids : 750 g
LED : 2,8 W
Photométrie : 2 700° K blanc chaud / 240 Lm / IRC > 90
Batterie : Li-ion 2 600 mAh / 7,4 V / 1 000 cycles complets
Rechargeable et remplaçable
Variateur : Dimmable, 5 intensités
Autonomie : De 5 à 45 h selon l'intensité choisie
Recharge : Durée 4 h. Câble USB-C fourni
Chargeur en option

Certifications et conformité :
Luminaire : CB CE ENEC FC   IP31
Chargeur : CB CE FC     

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2026)

OPTIONS / OPTIONS

Chargeur USB-C simple 5V/2A, 5 ports ou 16 ports
Connecteur Pogo Pin et plateau de chargement (3/6/9 ports)
Couleur de l'abat-jour personnalisable

ENTRETIEN / LAMP CARE

Nettoyer avec un chiffon microfibre légèrement humide, sans produit de nettoyage.

GARANTIE ET SUIVI PRODUITS / WARRANTY AND PRODUCT SUPPORT

L'ensemble de nos produits bénéficie d'une garantie de 3 ans, à l'exception des batteries garanties 1 an.

L'équipe H.ISLE assure un accompagnement sur toute la durée de vie des modèles afin de garantir leur durabilité et leur réparabilité optimales. Pour toute demande d'information, d'entretien, de révision ou de pièces de rechange, notre équipe reste à votre disposition.

H.ISLE
5 RUE DENIS PAPIN
56890 PLESCOP - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR
HISLE.FR

Materials: Base and rod in anodised aluminum
PETG lampshade
Finishes: Bronze, Silver, Smoked silver
Pleated lampshade
Dimensions: H. 31 cm, base Ø 13 cm
Lampshade: H. 9 cm, base Ø 13 cm, top Ø 9 cm
Weight: 750 g
LED: 2.8 W
Photometry: 2 700° K warm white / 240 Lm / CRI > 90
Battery: Li-ion 2,600 mAh / 7.4 V / 1 000 full cycles
Rechargeable and replaceable
Dimmer: 5 variations
Autonomy: From 5 to 45 h according to selected intensity
Recharge: Duration 4h. Supplied with USB-C cable
Charger in option

Certifications and compliance:
Lighting: CB CE ENEC FC   IP31
Charger: CB CE FC     

Specifications subject to change without notice (2026)

USB-C charger, single 5V/2A, 5 ports or 16 ports
Pogo Pin connector and charging dock (3/6/9 ports)
Custom lampshade colour

Wipe with a humid microfiber cloth. Do not use cleaning products.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE


MODE D'EMPLOI ET PRÉCAUTIONS / INSTRUCTIONS FOR USE AND PRECAUTIONS

INTERRUPTEUR TACTILE

TACTILE SWITCH

Arrêt possible par appui long

Can be stopped by long press




INTENSITÉ ET AUTONOMIE

INTENSITY AND AUTONOMY

HISLE recommande de laisser la lampe branchée en permanence pour assurer une autonomie maximale en mode baladeuse. Cela n'affecte pas les capacités de la batterie, ni l'électronique. En cas d'inutilisation prolongée, recharger la lampe au moins une fois par mois pour optimiser la durée de vie de sa batterie.

HISLE recommends leaving the lamp plugged in at all times to ensure maximum autonomy in portable mode. This does not affect the battery's capabilities or the electronics. In case of prolonged non-use, re-charge the lamp at least once a month to optimize the lifespan of its battery.




TEMPS DE CHARGE

CHARGING TIME

Charge complète

Full charge



GARANTIE

WARRANTY

HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant 1 an.

Retrouvez nos CGV complètes sur :
<https://hisle.fr/conditions-generales-de-vente/>

L'équipe H.ISLE assure un accompagnement sur toute la durée de vie des modèles afin de garantir leur durabilité et leur réparabilité optimales.

Pour toute demande d'information, d'entretien, de révision ou de pièces de rechange, notre équipe reste à votre disposition.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery within 1 year. Find out more on:
<https://hisle.fr/en/general-terms-and-conditions/>

The H.ISLE team provides support throughout the entire product lifecycle to ensure optimal durability and reparability.


For any information requests, maintenance, servicing, or spare parts, our team remains at your disposal.

CHARGEURS

CHARGERS

Pour une utilisation optimale, HISLE recommande d'utiliser le chargeur et le câble fournis avec la lampe, et de recharger la lampe après chaque utilisation sans attendre son déchargement complet.

For an optimal use, HISLE recommends using the charger and cable supplied with the lamp, and recharging the lamp after each use without waiting for complete discharge.



ENTRETIEN / NETTOYAGE

MAINTENANCE / CLEANING

Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau. Ne pas utiliser de produits ménagers ou détergents.

Clean with a soft cloth lightly moistened with water. Do not use household products or detergents.



MANIPULER AVEC PRÉCAUTION

HANDLE WITH CARE

Ne pas saisir les lampes en grappe, au risque d'abimer leur traitement de surface. Transportez-les sur un plateau, comme des verres.

Do not grip the lamps in clusters, as this may damage their surface treatment. Transport them on a tray, like glasses.



HISLE
5 RUE DENIS PAPIN
56890 PLESCOP - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

HISLE.FR

© H.ISLE - Tous droits réservés